

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis ilgas, DLC, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134265 M16
GTIN	4067263830511
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Labai ilgas kotas.

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą** ir **proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Sriegio gylis	48 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio žingsnis	2 mm

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Ašmenys	HSS E PM
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis	tinka	35 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka