

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136230 12X1,5
GTIN	4067263830603
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis**
- **Trumpa pjūvio forma E**

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M12×1,5
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	12 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Kiaurymės Ø	10,5 mm
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	MF
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	115 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N

CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		