

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis ilgas, DLC, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134265 M20
GTIN	4067263830528
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Labai ilgas kotas.

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą** ir **proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio tipas	M
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Sriegio gylis	60 mm
Ašmenys	HSS E PM
Kiaurymės \varnothing	17,5 mm
Sriegio \varnothing	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis	tinka	35 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka