

Garant

GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis vielinių sriegių įdėklams, DLC, EG-M: EG-M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138205 EG-M5
GTIN	4067263830719
Produktų klasė	111

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniamis**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas** užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
- **Itin lygi DLC danga** užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis**.
- **Trumpa forma E**.

Paskirtis:

Tvirtinimo sriegio EG gamybai pagal metrinį ISO sriegį **DIN 8140** skirto **vieliniams sriegių įdėklams STI** (Screw Thread Insert).

Pastaba:

Neviršykite nurodyto **pirminio gręžimo Ø** (žr. lentelę)!

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	6HX mod.
Koto Ø D _s	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio dydis	M5
Ašmenys	HSS E PM

Sriegio Ø	5 mm
Sriegio gylis	15 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Kiaurymės Ø	5,25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Danga	DLC
Sriegio tipas	EG-M
Profilio kampas	60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N

PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		