


**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Tipas: GG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222818 GG
GTIN	4960664671175
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06 – 0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	GG
Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 – 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEU 1205 ANER-GL
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		