

## Mitutoyo

### Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 600mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445136 600
GTIN	4946368859255
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

ABSOLUTE liniuotė, pakartotinai įjungus nereikia nustatinėti atskaitos taško, neribotas perstūmimo greitis. Didelis ir lengvai valdomas smagratis. Kietmetaliu dengta ženklinimo adata ir Digimatic duomenų išvestis. Didelis LCD ekranas (skaitmenų aukštis 12 mm), kad būtų lengva ir tikslu nuskaityti.

##### Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 ženklinimo adata su kietmetaliu galu Nr. 443510 dyd. 300.

##### Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.

#### Techninis aprašymas

Apytikslė baterijų veikimo trukmė	20000 h
Leistina paklaida	0,05 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×12 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Baterijų kiekis	1
Ženklavimo aukštis	600 mm
Pado plotis	120 mm
Maitinimas	Baterijos
Pado ilgis	180 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	12 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024640 1000

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Kai ženklavimo aukštis 300 mm	443510 300