

Mitutoyo

Skaitmeninis indikatorius Padalos vertė 0,001 mm, Matavimo ribos: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis laikrodinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.

- Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
- Su absoliučiujų matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo.
- Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
- Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
- GO/±NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	≤1,5 N
Korpuso storis	38,1 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Korpuso Ø	59 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5