



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 5×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232260 12
GTIN	4045197592552
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 60,3 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	60,3 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7	232990 TX7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
