

**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8xD, Tipas: 18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232255 18
GTIN	4045197592514
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

**Pastaba:**

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 269,9 mm

Koto Ø  $D_s$ : 25 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 56 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	269,9 mm
Koto Ø $D_s$	25 mm
Ø zona $D_c$	18 - 24 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX9
Koto ilgis $L_s$	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9	674248 TX9
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9