



## Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130250 M3
GTIN	4067263829690
Produktų klasė	12G

### Aprašymas

#### Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

### Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Kiaurymės $\varnothing$	2,5 mm
Norma	DIN 352
Sriegio dydis	M3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio $\varnothing$	3 mm
Koto kvadratas $\square$	2,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

