

Garant

Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio dešininis, Ø Dmin griovelio D1/ D2: 14/20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274055 14/20
GTIN	4067263036517
Produktų klasė	21L

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio Ø.

Didesnis įpjovimo Ø galimas be jokių pakeitimų.

$D_1 = D_{min}$ vidinis Ø.

$D_2 = D_{min}$ išorinis Ø.

L modelis su didesniu įpjovos gyliu t_{maks} .

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,01 - 0,03 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Bendras ilgis L	64 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	2,5 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
maksimalus pjūvio gylis t_{maks}	27 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	90 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	50 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		