



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130250 M10
GTIN	4067263021957
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mm

Koto kvadratas \square : 5,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M10
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Kiaurymės \varnothing	8,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio \varnothing	10 mm

Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio gylis	20 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 352
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		

Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka