



## Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130250 M20
GTIN	4067263036302
Produktų klasė	12G

### Aprašymas

#### Modelis:

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**  
Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Sriegio Ø	20 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 352
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto kvadratas □	12 mm

Sriegio gylis	40 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

