



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130250 M4 |
| GTIN | 4067263021919 |
| Produktų klasė | 12G |

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Norma | DIN 352 |
| Kiaurymės Ø | 3,3 mm |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Sriegio gylis | 8 mm |
| Koto Ø D _s | 4,5 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Sriegio dydis | M4 |
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm |
| Sriegio Ø | 4 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

