



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130250 M6
GTIN	4067263021933
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 352
Bendras ilgis L	50 mm
Sriegio Ø	6 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio tipas	M
Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio dydis	M6

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

