



## Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 12X1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Produktų klasė	12G

### Aprašymas

#### Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.**  
Sriegiklis kuprotas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio Ø	12 mm
Sriegio dydis	M12×1
Ašmenys	HSS
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kiaurymės Ø	11 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Norma	DIN 2181
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	MF
Sriegio gylis	24 mm

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		