



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 18X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.**
Sriegiklis kuprotas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	MF
Sriegio Ø	18 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Kiaurymės Ø	16,5 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio dydis	M18x1,5
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

