



## Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 6X0,75



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Produktų klasė	12G

### Aprašymas

#### Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.**

Sriegiklis kuprotas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 5,2 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M6x0,75
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio $\varnothing$	6 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio gylis	12 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm

Norma	DIN 2181
Kiaurymės Ø	5,2 mm
Sriegio tipas	MF
Bendras ilgis L	56 mm
Ašmenys	HSS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka