



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 8X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130500 8X1
GTIN	4067263036333
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.**

Sriegiklis kuprotas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 7 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	7 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Sriegio \varnothing	8 mm
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio žingsnis	1 mm

Sriegio tipas	MF
Norma	DIN 2181
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio dydis	M8×1
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka