



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G3/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka srieginėms sandarinimo jungtims).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio dydis	G3/4
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	26,44 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Sriegio gylis	79,32 mm
Danga	be dangos

Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		