



## Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Iškyšos ilgis $L_1$	32 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229915 (T7; 0,8 Nm)
$\emptyset D_3$	9 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	20 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	204 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Keičiamų plokštelių dydis	06
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	38 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,4 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	8,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229915
-------------------	--------