

Garant
Micro sriegpjovės su gulsčiu, Tipas: M1-M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Precizinis sriegpjovės laikiklis tiksliam ašiniam kreipimui net ir mažiausių matmenų sriegiams.

- **Tiksliai eroduoti, grūdinti plieno kumšteliai.**
- **Lengva konstrukcija pagaminta iš 3D spausdinto plastiko.**
- **Išankstinis sriegiklio centravimas naudojant integruotą laikymo magnetą.**
- **Paprastas sriegiklių užspaudimas naudojant bajonetinį užraktą.**

Paskirtis:

Tiksliam statmenam kreipimui užtikrinti, mažiems sriegikliams M1–M3. Taip pat gali būti naudojamas tiesioginiam montavimui pjovimo įrankių laikiklyje Nr. 149310 25×9

Pastaba:

Nuimamas apvalus gulsčiu su magnetiniu fiksatoriumi.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	25 mm
Kvadrato užveržimo ribos iki	1,6–2,7 mm
Produkto rūšis	Sriegtuvas