



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 5×D, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232260 13
GTIN	4045197592569
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	63,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3