

**Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8xD, Tipas: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232265 48
GTIN	4045197592668
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX20
Ø zona D_c	48 - 65 mm
Naudingasis ilgis L_1	422,3 mm
Morzės kūgio MK dydis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600