



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8xD, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232255 25
GTIN	4045197592521
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 288,9 mm

Koto Ø D_s : 32 mm

Koto ilgis L_s : 60 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	32 mm
Ø zona D_c	25 - 35 mm
Naudingasis ilgis L_1	288,9 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Koto ilgis L_s	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600