

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	16 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Laikiklio ISO kodas	A12X STFCR/L11
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	72 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis