

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	A16X STFRCR/L11
Serija	Master Mute
Koto Ø D_s	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis