

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Koto Ø D _s	16 mm
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A16X STFRCR/L11
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis