



## Apsauginė mova Vidinis sriegis, Vidinis prijungimo sriegis: 1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080286 1/2
GTIN	7391390292254
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2 metų.**

**eSafe apsauginė mova** atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalį). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar.

#### Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

#### Pastaba:

**CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.**

### Techninis aprašymas

Srauto dydis	2250 l/min
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Vidinis prijungimo sriegis	1/2 in
Medžiaga	Plieninė mova

Produkto rūšis

Mova