



Aukštos kokybės aušinimo alyvos koncentratas HPC VEG, Talpa: 20l



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084242 20 |
| GTIN | 2050002070233 |
| Produktų klasė | 08J |

Aprašymas

Modelis:

Dėl ilgalaikio stabilumo ir atsparumo grybams bei bakterijoms, tarnavimo metu reikia mažiau priežiūros. **HO aušinimo-tepimo koncentratas HPC VEG** dėl specialios formulės labai mažai garuoja (nesusidaro rūkas). Sumaišytas su vandeniu, **HO aušinimo-tepimo koncentratas HPC VEG** virsta didelio stabilumo emulsija, užtikrinančia puikią apsaugą nuo korozijos ir mažą putojimą. Emulsijos ypač atsparios mikroorganizmams ir todėl tarnauja ilgą laiką ir nereikalauja daug priežiūros.

- **HO aušinimo-tepimo koncentratas HPC VEG**
- **Optimalus vakymo ir tepimo santykis**
- **Švarios staklės, aukštas slėgis, mažas garavimas**
- **Pirmos klasės odos suderinamumas**
- **Puikus atsparumas nešvarumams taip sumažinant mikroorganizmų poveikį**
- **Valymas ir priežiūra**
- **Didelio našumo emulsijos filtravimas**

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei; net prie didelės apkrovos ant pjovimo įrankio išlieka molekulinio storio sluoksnis.

HO aušinimo-tepimo koncentratas HPC VEG yra su vandeniu maišoma ir boro rūgšties turinti aušinimo-tepimo priemonė, pasižyminti ilgalaikiu stabilumu, puikiomis plovimo savybėmis ir mažu putojimu. **Nepavojinga medžiaga!** (Be boro ir aminių).

Švarūs įrenginiai ir skaidrūs apsauginiai skydai = švari darbo vieta užtikrinama naudojant **HO aušinimo-tepimo koncentratą HPC VEG**. Dėl mažo putojimo tendencijos HO aušinimo alyvos koncentratas HPC VEG gali būti naudojamas labai žemose vietose ir ten, kur didelis vandens kietis. Tinka šlifavimo operacijoms ir universaliam plieno, legiruotojo plieno (titano) ir spalvotųjų metalų apdirbimui. **HO aušinimo-tepimo koncentratas HPC VEG** taip pat gali būti naudojamas su iš vidaus aušinamais įrankiais ir esant aukštam siurblio slėgiui. **Galiojimo laikas – 12 mėnesių.**

Privalumai:

Koncentratui **saugo nuo rūdžių**, tausoja laką ir yra **fiziologiškai nekenksmingi**, puikiai **apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Paskirtis:

skirtas tiekti vidiniam aušinimo skysčiui (IKZ) ir aukštam slėgiui.

Pjovimo režimai:

- **Plieno ir spalvotųjų metalų šlifavimas: 5 - 7 %**
- **Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimas: 5 - 15 %**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Talpa | 20 l |
| Forma | skyst. |
| Laikymo temperatūra | 5 - 40 °C |
| Modelis | Kanistras |
| Kinematinė klampa | 55 mm ² /s |
| pH vertė | 8,7 |
| Produkto rūšis | Aušinimo-tepimo priemonė |
| Refraktometro vertė | 1,8 |