



Aukštos kokybės aušinimo alyvos koncentratas Plus, Talpa: 20l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084243 20
GTIN	2050002070264
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei; net prie didelės apkrovos ant pjovimo įrankio išlieka molekulinio storio sluoksnis.

Aukštos kokybės aušinimo tepimo koncentratas Plus savo sudėtyje turi mineralinės alyvos, be boro ir aminių, jį galima maišyti su vandeniu. Šis koncentratas specialiai sukurtas sudėtingam aliuminio ir plieno lydinių apdirbimo užduotims. Spalvotųjų metalų apdirbimas turėtų būti atliekamas tik po išankstinės patikros. Emulsijos su **didelio našumo aušinimo tepimo koncentratu Plus** užtikrina ilgą tarnavimo laiką, patikimą apsaugą nuo korozijos ir yra nekenksmingos odai. **Galiojimo laikas – 12 mėnesių.**

Privalumai:

Koncentratai **saugo nuo rūdžių**, tausoja laką ir yra **fiziologiškai nekenksmingi**, puikiai **apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Pjovimo režimai:

- **Plieno ir plieno lydinių apdirbimas 6-10%**
- **Aliuminio apdirbimas nuo 6%**

Techninis aprašymas

Talpa	20 l
Forma	skyst.
pH vertė	8,9
Modelis	Kanistras
Spalva	šviesiai rud.
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Kinematinė klampa	93 mm ² /s
Tirpumas vandenyje	emulsin.
Produkto rūšis	Aušinimo-tepimo priemonė
Refraktometro vertė	1