



## Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094617 8
GTIN	4067263353225
Produktų klasė	02H

### Aprašymas

#### Modelis:

HOLEX nuo įpjovimų ir karščio saugančios pirštinės su specialiais PVC taškeliiais, skirtos **apsaugai nuo kontaktinio karščio iki 100°C** (ne ilgiau kaip 15 sekundžių). Pirštinės pagamintos iš specialių siūlų išlaiko puikų lytėjimo pojūtį ir atitinka apsaugos klasę C.

#### Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Pagrindo medžiaga	Specialus audinys

Danga	PVC
Spalva	geltona / juoda
Paskirtis	daugkartin.
Turiny	1
Matavimo ribos	Allround
Mezgimo technologija	10G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės