



Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	210 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229916 (T7; 0,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Keičiamų plokštelių dydis	06
$\varnothing D_3$	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,87 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	13,2 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229916