

**„Hold fast“ apvalus magnetas, AlNiCo, Ø: 44mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085968 44
GTIN	5012095492214
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.

Techninis aprašymas

Svoris	0,6 kg
tvirtinimo sriegių kiekis	2
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M8 mm
Nominalioji sukibimo jėga	200 N
Magneto aukštis	44,5 mm
Ø	44 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

