



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8xD, Tipas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232255 36
GTIN	4045197592538
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 36 - 47 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 349,3 mm

Koto Ø D_s : 40 mm

Koto ilgis L_s : 70 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX20
Koto Ø D_s	40 mm
Naudingasis ilgis L_1	349,3 mm
Ø zona D_c	36 - 47 mm
Koto ilgis L_s	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600