

**Garant****Skaitmeninis mikrometras HCT IP67 ir Bluetooth, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Produktų klasė	41B

**Aprašymas****Modelis:**

Inovatyvus mikrometras IP67 HCT su Bluetooth 5,0 ir **12 mm dideliais skaitmenimis** ryškaus kontrasto ekrane. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Dėl automatinio išjungimo pasiekiamas labai ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai iš kietlydinio ir yra nuožulnūs. Iš anksto įtempta terkšlė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2032. 1 etalonas.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
-----------------------------	-------------

Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
Sraigto žingsnis	1 mm
Etalonų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 67
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo plokštuma	kietlydinis
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,001 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	12 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	3 µm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Suklys	grūdintas ir šlifluotas
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

022050 100

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032