

Garant**Skaitmeninių mikrometrų rinkinys HCT IP67 ir Bluetooth, Matavimo ribos: 0-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Produktų klasė	41B

Aprašymas**Modelis:**

Inovatyvus mikrometras IP67 HCT su Bluetooth 5,0 ir **12 mm dideliais skaitmenimis** ryškaus kontrasto ekrane. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Dėl automatinio išjungimo pasiekiamas labai ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinų į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje.

Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometrai Nr. 421575. Su kalibravimo etalonais.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
---------------------	---

Serija	HCT
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Etalonų kiekis	3
Baterijų kiekis	4
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S2
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimo/Išorinių mikrometrų rinkinys Matavimo ribos 0-100 mm	020430 0-100
DAkS kalibravimas/Išorinių mikrometrų rinkinys Matavimo ribos 0-100 mm	020440 0-100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------------------	---------------