



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 5×D, Tipas: 18



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232260 18     |
| GTIN             | 4045197592576 |
| Produktų klasė   | 22G           |

### Aprašymas

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

### Techninis aprašymas

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ø zona D <sub>c</sub>            | 18 - 24 mm                          |
| Užveržimo varžtai                | 232990 TX9                          |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub> | 171,5 mm                            |
| Morzės kūgio MK dydis            | 3                                   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z       | 2                                   |
| Modelis                          | 5×D                                 |
| Kotas                            | Morzės kūgis                        |
| Vidinis aušinimas                | ne                                  |
| Produkto rūšis                   | Gražtas su keičiamomis plokštelėmis |

**Priedai**

|  |            |
|--|------------|
| Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8                                | 232990 TX8 |
| Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9                                | 232990 TX9 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9     | 674248 TX9 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |