


MIRKA**Kibus šlifavimo diskas (CER) Galaxy Daug kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 1200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

567787 1200

GTIN

6416868554472

Produktų klasė

56M

Aprašymas**Modelis:**

Inovatyvios Mirka® Galaxy šlifavimo priemonės pasižymi efektyvumu ir ilgu tarnavimo laiku, abrazyvas neužsiteršia, nes keraminiai grūdėliai savaime pasigalanda ir yra daugiau kiaurymių. Mėlyni keraminiai grūdėliai išlieka aštrūs, nes darbo metu jie savaime pasigalanda. Mirka® Galaxy pasižymi nauja Mirka Multifit koncepcija – dėl optimalaus kiaurymių išdėstymo šlifavimo priemonės galima naudoti bet kuriose staklėse be specialaus lygiavimo. Multifit kiaurymių modelis užtikrina puikų balansą, ilgą tarnavimo laiką ir dulkių pasišalinimą. Mirka® Galaxy serija pagaminta poliesterio plėvelės su danga pagrindu ir joje yra įvairaus grūdėtumo produktų, kurių grūdėlių grubumas nuo 40 iki 2000. Mirka® Galaxy yra universalus produktas, kurį galima naudoti apdirbant tiek minkštus, tiek kietus paviršius.

Su **stabilium plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Ilgas tarnavimo laikas be užsikimšimo, atsparus dulkėms, mažas keraminių grūdėlių nusidėvėjimas.**
- **Savaime pasigalandantys grūdėliai – naujų briaunų kūrimas.**
- **Mirka® Galaxy naudoja naują daugiafunkcį kiaurymės modelį ir taip užtikrinamas ilgas tarnavimo laikas ir pastovus dulkių pasišalinimas.**

- **Ilgesnis tarnavimo laikas dėl nelimpančios dangos, kuri neapsineša dulkėmis. Su šia danga, dulkės nesikaupia ant šlifavimo priemonės ir todėl kartu su daugiafunkčėmis kiaurymėmis užtikrina geresnį dulkių pašalinimą.**
- **Lygiau nušlifluotas paviršius dėl gero grūdelių pašalinimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

- **Dažai**
- **Gipsas / glaistyklė**
- **Plastikas**
- **Glaistas**
- **Gruntas**
- **Mineralinė medžiaga**
- **Minkšta mediena / spygliuotis**
- **nerūdijantysis plienas**
- **Plienas**
- **Sintetinės medžiagos**
- **Laminavimas**
- **Medžio drožlių plokštė**
- **Plastikai**
- **Stiklo pluoštas**
- **Kietmedis**
- **MDF / HDF**
- **Minkštas plienas / anglis**
- **Spalvotieji metalai**
- **Lakavimas**
- **Lakavimo šlifavimas**

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Aukštos kokybės savaimė pasigalandantys keraminiai abrazyviniai grūdeliai (CER), atvira dispersija. Universaliai tinka rupiajam, tarpiniam ir baigiamajam šlifavimui.

Techninis aprašymas

DiskoØ	150 mm
Grūdėtumas	1200
Skylių išdėstymas	Multifit kiaurymės
Serija	Galaxy
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Poliamido audinys

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Laikiklis	Kibus
galima nusiurbti dulkes	taip
Gamintojo pavadinimas	GALAXY
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		