



LED paviršiaus šviestuvas CONNECT, Tipas: VEGA-4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.

Galinga LED akumuliatorinė paviršių apšvietimo lempa, užtikrinanti tolygų ploto apšvietimą be akinimo. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis šviestuvų korpusas puikiai tinka bet kuriai darbo aplinkai. Galima tvirtinti ant SCANGRIP® stovo. CAS 18 V akumuliatoriams, 18 V pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriams arba tiesioginiam prijungimui prie SCANGRIP® maitinimo šaltinio.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.

Techninis aprašymas

Bendras plotis	103 mm
Bendras ilgis	280 mm

Šviesos srautas	4000 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
IP apsaugos klasė	IP 54
Bendras aukštis	288 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa