



LED šviestuvas su pritemdymo funkcija CONNECT, Tipas: NOVA-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.

LED šviestuvas su galingu akumuliatoriumi ir pritemdymo funkcija. Aliuminio liejinio korpusas yra itin tvirtas ir

atsparus sunkiems smūgiams ir vibracijoms. Skirtas naudoti su CAS 12 V ir 18 V

Akumuliatoriai, 18 V akumuliatoriai iš pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų arba tiesioginis prijungimas prie SCANGRIP®

Maitinimo šaltinis.

- **Valdymas per BLUETOOTH leidžia įjungti / išjungti iki keturių šviestuvų ir reguliuoti šviesos srautą penkiais lygmenimis, kad apšvietimas būtų pritaikomas prie darbo užduoties.**
- **Su nuimamu difuzoriumi.**
- **Integruota rankena ir naujas stovas lankščiam lygiavimui, taip pat tiesioginiam tvirtinimui ant SCANGRIP® trikojo arba magnetinių laikiklių.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Bendras aukštis	290 mm
Bendras ilgis	305 mm
Šviesos srautas	1000 - 10000 lm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras plotis	125 mm
Produkto rūšis	Lempa