



## LED paviršiaus apšvietimo lempa 360° su pritemdymo funkcija CONNECT, Tipas: AREA-10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.

Galinga LED akumuliatorinė paviršių apšvietimo lempa, užtikrinanti tolygų ploto apšvietimą be akinimo. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis šviestuvų korpusas puikiai tinka bet kuriai darbo aplinkai. Galima tvirtinti ant SCANGRIP® stovo. CAS 18 V akumuliatoriams, 18 V pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriams arba tiesioginiam prijungimui prie SCANGRIP® maitinimo šaltinio.

- Galima pasirinkti 360° arba 180° spindulio kampą.
- Galima pritemdyti penkiais lygmenimis.
- Valdymas per BLUETOOTH leidžia įjungti / išjungti iki keturių šviestuvų ir reguliuoti šviesos srautą penkiais lygmenimis, kad apšvietimas būtų pritaikomas prie darbo užduoties.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.

## Techninis aprašymas

Bendras plotis	200 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras ilgis	212 mm
Bendras aukštis	395 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Šviesos srautas	1000 - 10000 lm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa