

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	A08H SCLCR/L06
Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

