

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	9 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	31 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

