

**Garant**
**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/09mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Produktų klasė	21T

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Bendras ilgis $L$	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	11 mm
Galvutės ilgis $L_1$	36 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Koto Ø $D_s$	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	22 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

