

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	24,3 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

