

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis L ₁	43 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L09
Koto Ø D _s	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

