

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L12
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	43 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

