

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Galvutės ilgis L ₁	31 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

