

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Galvutės ilgis L_1	43 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L09
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Darbinės dalies ilgis L_3	13,5 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lįilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

